




Système pour portes de meubles

MINITUB®



Voir détails de la norme page 4

CAPACITÉ/PORTE	6 KG
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	DROIT

ENSEMBLES pour 2 panneaux

Référence	Désignation	
MINITU100	Ensemble comprenant : - 4 patins MINITUB 0111 - 3 guides 1123 - 2 poignées 1293 - 2 rails 1609 de 1 m. - Vis de pose et notice de montage	20
MINITU150	Ensemble comprenant : - 4 patins MINITUB 0111 - 3 guides 1123 - 2 poignées 1293 - 2 rails 1609 de 1.50 m. - Vis de pose et notice de montage	20



RAILS

1609/150	Rail en aluminium de section 16 x 9 mm, percé au Ø 3.5 tous les 220 mm, en longueur de 1.50 m.	48
1609/200	Rail en aluminium de section 16 x 9 mm, percé au Ø 3.5 tous les 220 mm, en longueur de 2 m.	48



GARNITURE

MINITU	Garniture comprenant : - 2 patins MINITUB 0111 - 1 guide 1123 - 1 poignée 1293 - Vis de pose et notice de montage	10
--------	--	----




PATINS

0111	Patin en polyamide démontable pour rail 1609 . Insertion du panneau de face.	100
0112	Patin en polyamide non démontable pour rail 1609 . Insertion du panneau par le côté.	100


ACCESSOIRES

1123	Guide du bas en polyamide.	10
1124	Guide universel (recoupable) en Polycarbonate transparent pouvant équiper 2 portes. 2 solutions de pose : - sans rainure (1 guide de chaque côté de la porte) - avec rainure 5 x 15 mm	
1293	Poignée cuvette en ABS à entailler.	10
1083	Butée cylindrique en acier galvanisé pour portes doubles se rejoignant au centre.	10



Système adapté aux portes de placard de faible hauteur (sous évier, dessus de penderie, placard de caravanes ou de bateaux...):

- Glissement doux et silencieux grâce à son patin polyamide
- Montage et démontage facile et rapide par simple inclinaison de la porte pour la version démontable (patin 0111)
- Existe en version non démontable (patin 0112)



Rail 1609
(1.50 - 2 m)





Guide du bas **1123**




Butée cylindrique **1083**


MINTUB®




Il est recommandé de graisser légèrement l'intérieur du rail à l'aide d'huile de vaseline.




G*: guide bas 1123




B*: butée cylindrique 1083



Patin **0111** démontable



Patin **0112** non démontable



Exemple d'utilisation du guide bas 1123